



## Granulométrie type

Produit		Bengal Bay 30x60	Bengal Bay 80 Mesh	Ecojet	Bengal Bay 120 Mesh
Tube de focalisation conseillé		NA	1.2 mm	0.76 mm	0.76 mm
Taille minimale conseillée		NA	0.76 mm	0.76 mm	0.51 mm
Tamis utilisé	Ouverture Micron	Poids en pourcentage			
30	600	< 5			
35	500	5			
40	420	12			
45	355	24	6		
50	300	22	23	1	
60	250	19	30	19	
70	212	10	20	40	7
80	180	5	13	28	25
100	150		5	10	40
120	125		2	2	23
140	106				5

Granulométrie typique, certains écarts peuvent apparaître

Le total dans les colonnes peut ne pas atteindre 100% à cause de l'arrondissement des valeurs.